



Pikavaihtokierteitysistukka, Varren -Ø 32 mm, Kierteenleikkausalue: M14-33



Tilaustiedot

Tilausnumero	334628 M14-33
GTIN	4045197954435
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

- **Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.**
- **Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.**
- **GARANT, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.**

Lieriövarsi, standardin DIN 1835 muk., muodot B ja E.

Käyttö:

- **Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.**
- **Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.**
- **NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.**

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Pituudentasaus, työntö: 20 mm

Pituudentasaus, veto: 20 mm

Ulko-Ø D: 78 mm

Sisä-Ø D_i: 48 mm

Ulkonema A-mitta: 132,5 mm

Tekninen kuvaus

Pituudentasaus, veto	20 mm
----------------------	-------

Ulko-Ø D	78 mm
Pituudentasaus, työntö	20 mm
Sisä-Ø D ₁	48 mm
Ulkonema A-mitta	132,5 mm
Sovitin	Varren -Ø 32 mm
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka