

**Työkalunpidin, muoto B6 säteittäinen, vasen, pitkä, Varren Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319080 40
GTIN	4045197955036
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

h_2	34 mm
h_5	48 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
b_1	118 mm
h_1	25 mm
l_1	22 mm

h_6	32,5 mm
b_2	75,5 mm
l_2	44 mm
Varren $\varnothing d_1$	40 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka

Tarvikkeet

Asennusavain kuulasuuttimelle Koko 10	319003 10
---------------------------------------	-----------