

**VDI-monikarapidin, Varren Ø d1: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319185 50
GTIN	4045197955067
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

Standardi:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d ₁	50 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
b ₁	105 mm
h ₅	35 mm
h ₁	32 mm
b ₂	50 mm
l ₁	85 mm
Varren leveys b ₃	25,5 mm

h ₂	41 mm
h ₆	60 mm
Tuotetyyppi	VDI-monikarapidin