


CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 2,2 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	116050 2,2
GTIN	4045197956118
Tuoteluokka	12B

Kuvaus
Malli:

HOLEX CleverDrill – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

Suositus:
Suurin porausvyvyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpora nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Sisäjäähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 55,7 mm

Lastu-urien pituus L_c : 59 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s : 2,2 mm

Tekninen kuvaus

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Terien lkm Z	2
varren Ø D_s	2,2 mm
Nimellis-Ø D_c	2,2 mm
Kokonaispituus L	90 mm

Lastu-urien pituus L_c	59 mm
Standardi	DIN 340
suositeltu suurin poraussyvyys L_2	55,7 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora