



Temper-valuruuvipuristin, Leukaväli: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860000 160
GTIN	4008158008677
Tuoteluokka	83J

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat Temper-valupuristusleuat; luja, prismanmuotoinen, profiiliteräksinen, rihlattu ja galvaanisesti sinkitty liukukisko. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet ja liikkuva puristuskiekko. Momentin pika-asetus, luotettava kiristys.

Liikkuva puristusvarsi ja **liukueste**, joka estää kiinnitetyn ruuvipuristimen tahattoman aukeamisen. Liikkuva, ilman työkalua vaihdettava puristuskiekko alkaen koosta 160.

Puristuspinnassa on muovisuojus.

Kiinnitysvoima enintään 6000 N.

Standardi:

DIN 5117

Varaosa:

Suojakansi nro 860115.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	160 mm
Ulottuma	80 mm

Liukukiskon poikkipinta	25×6 mm
Tuotetyyppi	Puristin

Tarvikkeet

Vario-puristusleukapari	862950
Paininpääsarja8 osaa Paininlevyn Ø 27 mm	860115 27