



## CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 7,8 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	116050 7,8
GTIN	4045197956453
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

**HOLEX CleverDrill** – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

#### Suositus:

#### Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

#### Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys  $L_2$ : 97,3 mm

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 109 mm

Kokonaispituus L: 165 mm

varren Ø  $D_s$ : 7,8 mm

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	165 mm
varren Ø $D_s$	7,8 mm
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	97,3 mm
Standardi	DIN 340
Lastu-urien pituus $L_c$	109 mm

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	7,8 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora