



CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 2,7 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	116050 2,7
GTIN	4045197956163
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

HOLEX CleverDrill – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

lastu-uran pituus (katso taulukko) vähennettynä 1,5×nim.-Ø.

Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L₂: 61,95 mm

Lastu-urien pituus L_c: 66 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 2,7 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	100 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	61,95 mm
Nimellis-Ø D _c	2,7 mm
Standardi	DIN 340
Lastu-urien pituus L _c	66 mm

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D _s	2,7 mm
Terien lkm Z	2
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora