



CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 15 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	116050 15
GTIN	4045197956606
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

HOLEX CleverDrill – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
lastu-uran pituus (katso taulukko) vähennettynä 1,5×nim.-Ø.

Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin poraussyvyys L₂: 121,5 mm

Lastu-urien pituus L_c: 144 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 15 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	220 mm
varren Ø D _s	15 mm
Nimellis-Ø D _c	15 mm
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L _c	144 mm

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Standardi	DIN 340
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	121,5 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora