



Vaihdeettava, yhden käden puristin, Leukaväli: 650mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860280 650
GTIN	4008158028552
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Liukukisko vedettyä terästä, mustattu. Säätovarsi, liukukiskon leuka, runko ja pumppuvipu lasikuituvahvisteista polyamidia (murtumaton). Suuret, tasaiset kiinnitysleuat mahdollistavat kiinnityksen kiskon ympäri. Kätevä vääntönuppi, jolla puristus voidaan muuttaa levittämiseksi. Irrotusvipu pikasäätämistä varten.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, miellyttävä yhden käden käyttö pienemmällä kiristysvoimalla (enint. 1200 N).

Puristus ja levitys pikavaihtotoiminnolla.

Tekninen kuvaus

Levityslaajuus	75 - 685 mm
Leukaväli	650 mm
Liukukiskon poikkipinta	20×5 mm
Ulottuma	85 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	1200 Nm

Tuotetyyppi

Puristin