



## Vaihdeettava, yhden käden puristin, Leukaväli: 160mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	860280 160
GTIN	4008158028521
Tuoteluokka	83K

### Kuvaus

#### Malli:

Liukukisko vedettyä terästä, mustattu. Säätovarsi, liukukiskon leuka, runko ja pumppuvipu lasikuituvahvisteista polyamidia (murtumaton). Suuret, tasaiset kiinnitysleuat mahdollistavat kiinnityksen kiskon ympäri. Kätevä vääntönuppi, jolla puristus voidaan muuttaa levittämiseksi. Irrotusvipu pikasäätämistä varten.

#### Käyttö:

Yleiskäyttöinen, miellyttävä yhden käden käyttö pienemmällä kiristysvoimalla (enint. 1200 N).

**Puristus ja levitys pikavaihtotoiminnolla.**

### Tekninen kuvaus

Ulottuma	85 mm
Levityslaajuus	75 - 235 mm
Leukaväli	160 mm
Liukukiskon poikkipinta	20×5 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	1200 Nm

Tuotetyyppi

Puristin