



## Itsetasaava ristilinjalaser LINO, Tyyppi: L2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	468481 L2
GTIN	7640110697528
Tuoteluokka	47C

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka, ergonominen muovirunko; pöly- ja roiskevesisuojaus. Pulssitoiminto ja energiansäästötila: **Erittäin pitkä käyttöikä**, jopa 44 tuntia käytettäessä litiumioniakkua. Magneettinen sovitin voidaan kiinnittää mihin tahansa seinään, jossa on teräselementtejä.

**Vapaasti käännettävä ja irrotettava magneetin ansiosta.** Lukitus viistoja projektioita varten ja kuljetussuojaksi.

#### Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää adapterin, litiumioniakun, laturin, pariston pidikkeen, kohdelevyn ja laukun.

### Tekninen kuvaus

Säätöalue	±4 astetta
Kantama vastaanottimen kanssa	80 m
Kantama	25 m

Paino	530 g
Laserluokka	2
Syvyys	100 mm
virheraja	0,2 mm/m
Leveys	60 mm
IP-suojausluokka	IP 54
Jalustakierre	1/4 UNC tuuma
Korkeus	110 mm
Laserin väri	punainen
Akkutyyppi	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Ristiviivalaser

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------