



Vaihdeettava, yhden käden puristin, Leukaväli: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860280 300
GTIN	4008158028538
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Liukukisko vedettyä terästä, mustattu. Säätovarsi, liukukiskon leuka, runko ja pumppuvipu lasikuituvahvisteista polyamidia (murtumaton). Suuret, tasaiset kiinnitysleuat mahdollistavat kiinnityksen kiskon ympäri. Kätevä vääntönuppi, jolla puristus voidaan muuttaa levittämiseksi. Irrotusvipu pikasäätämistä varten.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, miellyttävä yhden käden käyttö pienemmällä kiristysvoimalla (enint. 1200 N).

Puristus ja levitys pikavaihtotoiminnolla.

Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	20×5 mm
Leukaväli	300 mm
Ulottuma	85 mm
Levityslaajuus	75 - 380 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	1200 Nm

Tuotetyyppi

Puristin