



## Temper-valuruuvipuristin, Leukaväli: 400mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	860000 400
GTIN	4008158009223
Tuoteluokka	83J

### Kuvaus

#### Malli:

Laadukkaat Temper-valupuristusleuat; luja, prismanmuotoinen, profiiliteräksinen, rihlattu ja galvaanisesti sinkitty liukukisko. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet ja liikkuva puristuskiekko. Momentin pika-asetus, luotettava kiristys.

Liikkuva puristusvarsi ja **liukueste**, joka estää kiinnitetyn ruuvipuristimen tahattoman aukeamisen. Liikkuva, ilman työkalua vaihdettava puristuskiekko alkaen koosta 160.

Puristuspinnassa on muovisuojus.

Kiinnitysvoima enintään 6000 N.

#### Standardi:

**DIN 5117**

#### Varaosa:

Suojakansi nro 860115.

### Tekninen kuvaus

Ulottuma	175 mm
Leukaväli	400 mm

Liukukiskon poikkipinta	32×10 mm
Tuotetyyppi	Puristin

---

## Tarvikkeet

Paininpääsarja8 osaa Paininlevyn Ø 37 mm	860115 37
Vario-puristusleukapari	862950