

**Garant****Temper-valuruuvipuristin, Leukaväli: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	860050 200
GTIN	4045197559630
Tuoteluokka	81D

**Kuvaus****Malli:**

Laadukkaat Temper-valupuristusleuat; luja, prismanmuotoinen, profiiliteräksinen, rihlattu ja galvaanisesti sinkitty liukukisko. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet ja liikkuva puristuskiekko. Momentin pika-asetus, luotettava kiristys.

Liikkuva puristusvarsi ja **liukueste**, joka estää kiinnitetyn ruuvipuristimen tahattoman aukeamisen. Liikkuva, ilman työkalua vaihdettava puristuskiekko alkaen koosta 160.

Liikkuva painolevy integroidulla **ruuvilukitsimella estää ruuvin** aukeamisen tärinän vuoksi.

Erinomainen vääntöteho **kahvalla**, jossa on pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskuluja PP-ydin. Pintarakenne luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.

Puristuspinna on muovisuojaus.

**Standardi:****DIN 5117****Varaosa:**

Suojakansi nro 860051.

**Tekninen kuvaus**

Liukukiskon poikkipinta	27×7 mm
-------------------------	---------

Ulottuma	100 mm
Leukaväli	200 mm
Tuotetyyppi	Puristin

---

## Tarvikkeet

Paininpääsarja 12 osaa Tyyppi 200	860051 200
-----------------------------------	------------