



Turvaletkukela, muovirunko Vesi, Ø 9,5 x13,5 mm, Tyyppi: 14S



Tilaustiedot

Tilausnumero	080073 14S
GTIN	7391390327505
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Turvaletkukela, letkuohjaus ja ohjattu, vahva vetolaite.

Erittäin kestävä, suljettu **muovikotelo**, sopii käytettäväksi likaisissa ja pölyisissä kohteissa.

Pienikokoinen, lisäksi helppo seinä- tai kattokiinnitys, **180° kääntöalue**. Suurille virtausnopeuksille soveltuva **PU-letku**, erittäin kestävä, teräksiset paineilmailiitännät.

Vesiletkukela kosteisiin ja märkiin tiloihin. Sopii erinomaisesti huuhteluun, nesteentäyttöpisteisiin ja huuhtelualuille. Vihreä PU-letku helpottaa tunnistamista.

Huomautus:

Vesiliitin katso nro 080149 koko 1/2.

Tekninen kuvaus

Letkun väri	vihreä
Käytettävissä oleva letkun pituus	14 m
Suurin käyttöpaine	9 bar
Kotelon materiaali	muovi
Kotelon väri	sininen
Letkun materiaali	polyuretaani

Aukikelausautomatiikka SCS	kyllä
Letkun sisä-Ø	9,5 mm
Liitäntä lähtö	3/8 tuuma
Letkun ulko-Ø	13,5 mm
Liitäntä tulo	3/8 tuuma
Kotelon korkeus	409 mm
Kotelon leveys	490 mm
Kotelon syvyys	190 mm
sopii	Nesteet
Tuotenimen määrite	Ø 9,5 ×13,5 mm
Tuotetyyppi	Letkukelat

Tarvikkeet

Turvaliitin, ulkokierre, alumiini Liitännän ulkokierre 1/2 tuuma	080153 1/2
Yleiskäyttöinen yhden käden pikaliitin vesijohdoille Liitännän sisäkierre 1/2 tuuma	080149 1/2