



Turvajohtokela, 250 V, Tyyppi: 17S



Tilaustiedot

Tilausnumero	081192 17S
GTIN	7391390327543
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Kaapelikela, **ohjattu sisään- ja uloskelausautomaatiikka, monta lukitusporrasta joka kierroksella**. Erittäin kestävä, umpinainen **muovikotelo**. Terminen **ylikuumenemissuoja**, kestävä H07RN-F neopreenikaapeli, pistokeliitäntä.

Helppo seinä- tai kattokiinnitys, **kääntöalue 180°**.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Käyttö:

Parannettu ergonomia vedonpoiston ansiosta; työtila säilyy siistinä ja tapaturmilta ja loukkaantumisriskiltä vältytään, kun kaapelit eivät kiemurtele lattialla.

Huomautus:

Jousipalautteiset letkukelat, katso nro 080078, 080079 ja 080076.

iskunkestävä ja roiskevesisuojattu: Katgoria 2 (K2) BGI:n mukaan

IP-suojausluokka: IP 44

Nimellisteho avattuna: 2400 W

Nimellisjännite: 250 V

Pituus: 490 mm

Leveys: 190 mm

Korkeus: 410 mm

Kaapeliluokka: H07RN-F

Tekninen kuvaus

Leveys	190 mm
Nimellisteho avattuna	2400 W
Kaapelin rakenne	3G1,5
Kaapelin materiaali	Neopreeni
Nimellisjännite	250 V
Kaapelin pituus	17 m
Korkeus	410 mm
Pituus	490 mm
Kaapeliluokka	H07RN-F
IP-suojausluokka	IP 44
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Tuotenimen määrite	250 V
Tuotetyyppi	Kaapelikela