

**Kevytmetallivesivaaka magneetilla, Pituus: 1000mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 467220 1000 |
| GTIN | 4005069191801 |
| Tuoteluokka | 46M |

Kuvaus**Malli:**

Runko suorakulmaprofiilia. Särkymättömät akryylilasilibellit. Erittäin korroosionkestävää kevytmetalliseosta.

Rihlamainen suorakulmaprofiili, kaksi mittauspintaa. Kumipäätytulpat estävät luiston merkinnän yhteydessä. **Vahvat magneetit.**

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|------------------|
| läpikahva | ei |
| Virheraja lakimittauksessa | 0,75 mm/m |
| Pituus | 1000 mm |
| Pystylibellien lukumäärä | 1 |
| Vaakalibellien lukumäärä | 1 |
| Tarkkuus normaaliolosuhteissa | 0,5 mm/m |
| magneetti | kestomagneetti |
| Kotelon materiaali | Kevytmetalliseos |
| Tuotetyyppi | Vesivaaka |