



Nopeasti vaihdettava kierteisyistukka M6 – M20, Varren Ø d: 30mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	319447 30
GTIN	4045197959676
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

Elastinen pituuden takaus, kevyt liike kuulaohjainholkin ansiosta.

Standardi:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Erikoistarvike:

Pikavaihtoistukat nro 335420 - 335620.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d ₁	30 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
Ulkonema L	86 mm
Pituudentasaus, työntö	12 mm
Pituudentasaus, veto	12 mm
Istukan ulko-Ø D	54 mm
Tuotetyyppi	VDI-kierteisyistukka

