

**Rekyylitön vasara, muovikuorella päällystetty, Vasaranpään Ø: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	755260 30
GTIN	4045197959706
Tuoteluokka	72D

**Kuvaus****Malli:**

Teräksinen vasaran runko, rekyylitön teräskuulatytteen ansiosta. Vasara on päällystetty kokonaan muovikuorella. Lämmönkestävyys – 20...90 °C.

**Tekninen kuvaus**

Varren materiaali	Teräs
Paino	0,4 kg
Vasaranpään Ø	30 mm
Kokonaispituus	280 mm
Kotelon materiaali	Teräs
Istukan materiaali	muovipäällysteinen
Pään pituus	80 mm
Tuotetyyppi	Vasara

