

Palkkipari LNS 100×50, Vaakapalkkien pituus: 2700 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	991337 2700
GTIN	4058255037407
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

Laatikkomaiset, kylmämuovatut profiilit, joissa hitsatut hakaset. Jokaisessa hakasessa on 5 lujaa koukkua, joiden avulla kuorma ohjautuu optimaalisesti kuormalavahyllykön telineeseen. Välikön kuormitus enintään 3250 kg vaakapalkkiparia kohti.

Toimituksen sisältö:

2 kpl palkkeja ripustettavaksi telinekehukseen, kutakin kohti 2 lukkonastaa.

Pintakäsittely:

Kuten RAL 2004, puhdas oranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Uudet 50 mm syvyiset palkit ovat yhdistettävissä vanhoihin 40 mm:n palkkeihin vain pareittain.

Vaakapalkkien korkeus: 100 mm

Kantavuus palkkiparia kohti: 1840 kg

Tekninen kuvaus

Kantavuus palkkiparia kohti	1840 kg
Vaakapalkkien pituus	2700 mm
Palkkityyppi	LNS 100×50
Käyttöalue	Palettihylly
Vaakapalkkien korkeus	100 mm
Tuotetyyppi	Kuormalavahyllykön osat

