

Palkkipari LNS 110×50, Vaakapalkkien pituus: 2700 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 991341 2700 |
| GTIN | 4058255037414 |
| Tuoteluokka | 96P |

Kuvaus

Malli:

Laatikkomaiset, kylmämuovatut profiilit, joissa hitsatut hakaset. Jokaisessa hakasessa on 5 lujaa koukkua, joiden avulla kuorma ohjautuu optimaalisesti kuormalavahyllykön telineeseen. Välikön kuormitus enintään 3250 kg vaakapalkkiparia kohti.

Toimituksen sisältö:

2 kpl palkkeja ripustettavaksi telinekehyykseen, kutakin kohti 2 lukkonastaa.

Pintakäsittely:

Kuten RAL 2004, puhdas oranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Uudet 50 mm syvyiset palkit ovat yhdistettävissä vanhoihin 40 mm:n palkkeihin vain pareittain.

Vaakapalkkien korkeus: 110 mm

Kantavuus palkkiparia kohti: 2580 kg

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Palkkityyppi | LNS 110×50 |
| Kantavuus palkkiparia kohti | 2580 kg |
| Vaakapalkkien pituus | 2700 mm |
| Käyttöalue | Palettihylly |
| Vaakapalkkien korkeus | 110 mm |
| Tuotetyyppi | Palkki |

