

Garant

**Hiomakangas, säästörulla (A) vankka, erittäin joustava, 25 mm × 50 m,
Rakeisuus: 600**

**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 556960 600 |
| GTIN | 4045197959843 |
| Tuoteluokka | 51E |

Kuvaus**Malli:**

Tiheä, vankka ja **erittäin joustava** puuvillaneulos (öljyn- ja bensiininkestävä), tasalaatuisesti siroteltu täysihartsisidottu **normaalikorundi (A)**. Sopii ihanteellisesti kappaleiden geometrian mukautukseen. **Korkea hiomateho ja pitkä kestoikä.**

Säästörulla käytännöllisessä annostelukotelossa, täyttöaste näkyy helposti tarkistusraosta ja katkaisuterä on laadukas.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti metallille. Myös puun ja maalipintojen työstöön.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|---------------------|
| Hienousaste | kiillotus |
| Syvät annostelijat | 205 mm |
| Annostelijan korkeus | 205 mm |
| Hioma-aine | Normaalikorundi (A) |

| | |
|------------------------|--------------|
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Säästörollan leveys | 25 mm |
| Säästörollan pituus | 50 m |
| Tuotenimen määrite | 25 mm × 50 m |
| integroitu repäisyterä | kyllä |
| Tuotetyyppi | Hiomakangas |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |
| lakka | sopii rajoituksin | | |
| Uni | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |