



## Kokoteräs-ruuvipuristin, Leukaväli: 600mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	860500 600
GTIN	4008158034201
Tuoteluokka	83K

### Kuvaus

#### Malli:

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet.

Liikkuva, ilman työkalua vaihdettava puristuskiekko alkaen koosta 160. Kiinnitysvoima enintään 6000 N.

### Tekninen kuvaus

Ulottuma	120 mm
Leukaväli	600 mm
Liukukiskon poikkipinta	28×11 mm
Tuotetyyppi	Puristin

### Tarvikkeet

Paininpääsarja8 osaa Paininlevyn Ø 37 mm

860115 37