

HOLEX**Peltipora HSS yksipuolinen, pinnoittamaton, Ø DC h8: 7,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	113341 7,2
GTIN	4045197964595
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Murtumaton – lyhyt kierukka ja vahva sydänosa. Itsekeskittävä kärkimuoto. **Kehältä hiottu** (ei viisteitä) – ehkäisee juuttumista.

Ulkopinta höyryoksidoitu.

Mitat DIN 1897 -normin mukaiset.

Kärkimuoto C.

Käyttö:

Erityisesti pellin poraukseen.

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 1897
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D _c	7,2 mm
Lastu-urien pituus L _c	24 mm
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	13,2 mm
Kokonaispituus L	74 mm
Kärkikulma	135 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei

Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		