



## Peltipora HSS yksipuolinen, pinnoittamaton, Ø DC h8: 4,9mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	113341 4,9
GTIN	4045197964526
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

**Murtumaton** – lyhyt kierukka ja vahva sydänosa. Itsekeskittävä kärkimuoto. **Kehältä hiottu** (ei viisteitä) – ehkäisee juuttumista.

Ulkopinta höyryoksidoitu.

Mitat DIN 1897 -normin mukaiset.

Kärkimuoto C.

#### Käyttö:

**Erityisesti pellin poraukseen.**

### Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus $L_c$	17 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
suositeltu suurin poraussyvyys $L_2$	9,7 mm
Standardi	DIN 1897
Nimellis-Ø $D_c$	4,9 mm
Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L	62 mm
Kärkikulma	135 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei

Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		