



Peltipora HSS yksipuolinen, pinnoittamaton, Ø DC h8: 5mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 113341 5 |
| GTIN | 4045197964533 |
| Tuoteluokka | 12B |

Kuvaus

Malli:

Murtumaton – lyhyt kierukka ja vahva sydänosa. Itsekeskittävä kärkimuoto. **Kehältä hiottu** (ei viisteitä) – ehkäisee juuttumista.

Ulkopinta höyryoksidoitu.

Mitat DIN 1897 -normin mukaiset.

Kärkimuoto C.

Käyttö:

Erityisesti pellin poraukseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| Kokonaispituus L | 62 mm |
| Standardi | DIN 1897 |
| Lastu-urien pituus L _c | 17 mm |
| Nimellis-Ø D _c | 5 mm |
| suositeltu suurin poraussyvyys L ₂ | 9,5 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Kärkikulma | 135 astetta |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS |
| Sisäjähdytys | ei |

| | |
|-------------|--------------|
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | | |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |