

**HOLEX****Peltipora HSS Kaksi-puolinen, pinnoittamaton, Ø DC h8: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	113421 5
GTIN	4045197964700
Tuoteluokka	12B

**Kuvaus****Malli:**

Ulkopinta höyryoksidoitu.

**Murtumaton** – lyhyt kierukka ja vahva sydänosa. Itsekeskittävä kärkimuoto. **Kehältä hiottu** (ei viisteitä) – ehkäisee juuttumista.

Kärkimuoto C.

Mitat DIN 1897 -normin mukaiset.

**Käyttö:**

**Erityisesti pellin poraukseen.**

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien pituus $L_c$	17 mm
Kokonaispituus L	62 mm
Nimellis-Ø $D_c$	5 mm
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Standardi	DIN 1897
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	9,5 mm
Kärkikulma	135 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei

Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		