

**HOLEX****Peltipora HSS yksipuolinen, pinnoittamaton, Ø DC h8: 4,1 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	113341 4,1
GTIN	4045197964298
Tuoteluokka	12B

**Kuvaus****Malli:**

**Murtumaton** – lyhyt kierukka ja vahva sydänosa. Itsekeskittävä kärkimuoto. **Kehältä hiottu** (ei viisteitä) – ehkäisee juuttumista.

Ulkopinta höyryoksidoitu.

Mitat DIN 1897 -normin mukaiset.

Kärkimuoto C.

**Käyttö:**

**Erityisesti pellin poraukseen.**

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien pituus $L_c$	14 mm
Kokonaispituus L	55 mm
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø $D_c$	4,1 mm
suositeltu suurin poraussyvyys $L_2$	7,9 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Standardi	DIN 1897
Kärkikulma	135 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei

Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		