

**Peltipora HSS yksipuolinen, pinnoittamaton, Ø DC h8: 4,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	113341 4,2
GTIN	4045197964502
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Murtumaton – lyhyt kierukka ja vahva sydänosa. Itsekeskittävä kärkimuoto. **Kehältä hiottu** (ei viisteitä) – ehkäisee juuttumista.

Ulkopinta höyryoksidoitu.

Mitat DIN 1897 -normin mukaiset.

Kärkimuoto C.

Käyttö:

Erityisesti pellin poraukseen.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	55 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	7,7 mm
Standardi	DIN 1897
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Lastu-urien pituus L _c	14 mm
Nimellis-Ø D _c	4,2 mm
Terien lkm Z	2
Kärkikulma	135 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei

Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		