



Järeä, täysteräksinen U-ruuvipuristin, paininpää, Leukaväli: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	861000 300
GTIN	4008158027043
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Liukukisko ja kiintoleuka profiiliterästä, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Säättövarsi muottiintaottu, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on trapetsikierteet ja kääntyvä (enint. 35°) paininpää; ruuvi nuorrutettu ja mustattu, sivuttain siirrettävä T-väännin.

Käyttö:

U-teräspalkkien, T- ja kaksois-T-kannattimien kiinnittämiseen sekä profiilien ja listojen suuntaamiseen. **Suurin puristusvoima n. 12000 N asti.**

Tekninen kuvaus

Leukaväli	300 mm
Liukukiskon poikkipinta	30×15 mm
Ulottuma	140 mm
U-kaaren syvyys	100 mm
Paino	3,7 kg

Tuotetyyppi

Puristin

Tarvikkeet

Paininpää, mukana kiinnitystarvikkeet

861130