

Garant**Profiilituenpidin nelikulmaisille terille Ø DS 25 mm, Nelikulma: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290332 27
GTIN	4045197965400
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huomautus:**

- Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
- Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

Tekninen kuvaus

Ruuvi	290399 3
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	27 mm
Hyötypituus L ₁	100 mm
Keskisiirto L ₃	14,5 mm
soveltuu nelikulmalle	27 - 37 mm
Varren Ø	25 mm
Teränpidin-Ø D ₁	25 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L _s	90 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

