

**Garant****Profiilituenpidin nelikulmaisille terille Ø DS 32 mm, Nelikulma: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290334 10
GTIN	4045197965424
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Huomautus:**

- Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
- Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi	290399 1
Hyötypituus L <sub>1</sub>	40 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	9,1 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	4,8 mm
soveltuu nelikulmalle	10 - 13 mm
Varren Ø	32 mm
Teränpidin-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L <sub>s</sub>	100 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

