

Garant**Profiili-iskunpidin kuusikulmaisille leikkuuterille Ø DS 25 mm, Kuusikulma: 37mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290342 37
GTIN	4045197965646
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huomautus:**

- Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
- Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

Tekninen kuvaus

Ruuvi	290399 3
Hyötypituus L ₁	126 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	37 mm
Keskisiirto L ₃	19,5 mm
soveltuu kuusikulmalle	37 - 45 mm
Varren Ø	25 mm
Teränpidin-Ø D ₁	35 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L _s	90 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profilityöstön työkalu

