

**Garant****Profiili-iskunpidin kuusikulmaisille leikkuuterille Ø DS 32 mm, Kuusikulma: 45mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290344 45
GTIN	4045197965707
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Huomautus:**

- Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
- Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi	290399 4
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	43 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	23 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	140 mm
soveltuu kuusikulmalle	45 - 70 mm
Varren Ø	32 mm
Teränpidin-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L <sub>s</sub>	100 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profilityöstön työkalu

