

Garant**Profiili-iskunpidin kuusikulmaisille leikkuuterille Ø DS 25 mm, Kuusikulma: 11mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 290342 11 |
| GTIN | 4045197965615 |
| Tuoteluokka | 29K |

Kuvaus**Huomautus:**

- Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
- Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--------------------------------|
| Keskisiirto L ₃ | 5,5 mm |
| Ruuvi | 290399 1 |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 10,5 mm |
| Hyötypituus L ₁ | 40 mm |
| soveltuu kuusikulmalle | 11 - 17 mm |
| Varren Ø | 25 mm |
| Teränpidin-Ø D ₁ | 10 mm |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Varren pituus L _s | 90 mm |
| Varsi | Yhdistelmävarsi |
| Tuotetyyppi | Ura- ja profilityöstön työkalu |

