



Kokoteräs-ruuvipuristin, Leukaväli: 1250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860500 1250
GTIN	4008158034294
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet.

Liikkuva, ilman työkalua vaihdettava puristuskiekko alkaen koosta 160. Kiinnitysvoima enintään 6000 N.

Tekninen kuvaus

Ulottuma	120 mm
Leukaväli	1250 mm
Liukukiskon poikkipinta	28×11 mm
Tuotetyyppi	Puristin

Tarvikkeet

Paininpääsarja8 osaa Paininlevyn Ø 37 mm

860115 37