



## Kokoteräs-ruuvipuristin, Leukaväli: 120mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	860500 120
GTIN	4008158033792
Tuoteluokka	83K

### Kuvaus

#### Malli:

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet.

Liikkuva, ilman työkalua vaihdettava puristuskiekko alkaen koosta 160. Kiinnitysvoima enintään 6000 N.

### Tekninen kuvaus

Leukaväli	120 mm
Ulottuma	60 mm
Liukukiskon poikkipinta	15×6 mm
Tuotetyyppi	Puristin

### Tarvikkeet

Paininpääsarja8 osaa Paininlevyn Ø 23 mm

860115 23