



Kokoteräs-vipuholkki, Leukaväli: 120mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860600 120
GTIN	4008158034324
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kiinnitysvivussa itselukittuva hammassegmentti. Aukaisu lukitussalvan avulla. Liikkuva puristinlaatta, muovipäällysteinen kiinnitysvipu.
Enimmäiskiristysvoima 8500 N.

Käyttö:

Nopeaan ja helppoon **puristamiseen suurella puristusvoimalla.**

Tekninen kuvaus

Paino	0,5 kg
Liukukiskon poikkipinta	15×6 mm
Ulottuma	60 mm
Leukaväli	120 mm
Tuotetyyppi	Puristin

