

**3M Roloc™****Hiomalaikka 787C, Ø 76,2 mm, Rakeisuus: 120**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	554016 120
GTIN	50076308897050
Tuoteluokka	53M

## Kuvaus

**Malli:**

**Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä** itsestään teroittuvan keramiikkarakeen (CER) ansiosta.

Tarkkuusmutoiltu **Cubitron™ II** -hiomarae.

Vankka **kuitualusta**, soveltuu hyvin reunojen työstöön.

**Käyttö:**

Käytä kovaa tukilaikkaa nro 554089.

## Tekninen kuvaus

Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määrite	Ø 76,2 mm
Enimmäiskierrosluku	20000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
--	-----------------	----------------------	------------------

Alu Mg	soveltuu
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	soveltuu
INOX	soveltuu
Ti	soveltuu
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
kuiva	soveltuu