

3M Roloc™**Hiomalaikka 787C, Ø 50,8 mm, Rakeisuus: 80**

Tilaustiedot

Tilausnumero	554014 80
GTIN	30076308896998
Tuoteluokka	53M

Kuvaus

Malli:

Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä itsestään teroittuvan keramiikkarakeen (CER) ansiosta.

Tarkkuusmutoiltu **Cubitron™ II** -hiomarae.

Vankka **kuitualusta**, soveltuu hyvin reunojen työstöön.

Käyttö:

Käytä kovaa tukilaikkaa nro 554089.

Tekninen kuvaus

Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm
Enimmäiskierrosluku	25000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
--	-----------------	----------------------	------------------

Alu Mg	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	soveltuu
INOX	soveltuu
Ti	soveltuu
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
kuiva	soveltuu