


**HOLEX****Hiomalaikka (ZA), Ø 50,8 mm, Rakeisuus: 50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554018 50
GTIN	4045197966124
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Zirkonikorundi (ZA) ja **paras hinta-hyötysuhde** taloudelliseen teräksen ja ei-rautametallien työstöön.

**Tekninen kuvaus**

Kiekon Ø	50,8 mm
Rakeisuus	50
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm
Enimmäiskierrosluku	25000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin
INOX	sopii rajoituksin
Ti	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu