

HOLEX**Hiomalaikka (ZA), Ø 76,2 mm, Rakeisuus: 120****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554019 120
GTIN	4045197966407
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Zirkonikorundi (ZA) ja **paras hinta-hyötysuhde** taloudelliseen teräksen ja ei-rautametallien työstöön.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	120
Kiekon Ø	76,2 mm
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Tuotenimen määrite	Ø 76,2 mm
Enimmäiskierrosuku	25000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin
INOX	sopii rajoituksin
Ti	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu