

HOLEX**Hiomalaikka (ZA), Ø 76,2 mm, Rakeisuus: 60****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 554019 60 |
| GTIN | 4045197966186 |
| Tuoteluokka | 52E |

Kuvaus**Malli:**

Zirkonikorundi (ZA) ja **paras hinta-hyötysuhde** taloudelliseen teräksen ja ei-rautametallien työstöön.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Rakeisuus | 60 |
| Kiekon Ø | 76,2 mm |
| Hioma-aineen lyhenne | ZA |
| Tuotenimen määrite | Ø 76,2 mm |
| Enimmäiskierrosuku | 25000 min ⁻¹ |
| Tuotetyyppi | Hiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--|----------|----------------|-----------|
|--|----------|----------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin |
| INOX | sopii rajoituksin |
| Ti | sopii rajoituksin |
| GG(G) | soveltuu |
| CuZn | sopii rajoituksin |
| kuiva | soveltuu |