



Magnesium-vipuholkki, Leukaväli: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860750 160
GTIN	4008158027234
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Säätövarsi ja liukukiskon leuka **magnesiumia** (valmistettu painevalumenetelmällä), **erittäin lujat ja hyvin kevyet**. Kisko vedettyä, kirkaspint. terästä, galvaanisesti sinkitty. Kiinnitysvipu, liikkuva puristinlaatta ja lukitussalpa **lasikuituvahvisteista muovia, murtumattomat**. Kiskon leuassa irrotettava muovisuojus, jonka alla on ristiprisma pyöreiden esineiden kiinnittämistä varten. Kiinnitysvivussa itselukittuva hammassegmentti. Aukaisu lukitussalvan avulla.

Käyttö:

Nopeaan ja helppoon **puristamiseen keskisuurella puristusvoimalla**.

Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	20x5 mm
Paino	0,29 kg
Leukaväli	160 mm
Ulottuma	80 mm
Tuotetyyppi	Puristin

