



## Kokoteräksinen, huipputehokas puristin erikoismallisella paininpäällä, Leukaväli: 1000mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	861100 1000
GTIN	4008158007151
Tuoteluokka	83K

### Kuvaus

#### Malli:

Liukukisko ja kiintoleuka profiiliterästä (erik.profiili), nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Säätovarsi terästä, muottiintaottu, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on trapetsikierteet. Pitkä käyttöikä kuumuudenkestävän, sintratulla teräksellä vahvistetun erikoispuristuskiekon ansiosta, kääntyy enint. 35°. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väännin.

#### Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen olosuhteissa, joissa tarvitaan erittäin suuria puristusvoimia, kuten teräsrakenteissa, metallintyöstössä, kuorma-autonrakennuksessa ja koneenrakennuksessa. Enint. 35° kääntyvän paininpään ansiosta on mahdollista kiinnittää viistopintaisia työkappaleita.

**Suurin puristusvoima n. 12000 N asti.**

### Tekninen kuvaus

Leukaväli	1000 mm
Liukukiskon poikkipinta	34×13 mm

Paino	4,9 kg
Ulottuma	140 mm
Tuotetyyppi	Puristin

---

## Tarvikkeet

Sokallinen kara, mukana paininpää	861140
Paininpää, mukana kiinnitystarvikkeet	861130