



Kokoteräksinen, huipputehokas puristin erikoismallisella paininpäällä, Leukaväli: 1500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	861100 1500
GTIN	4008158007205
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Liukukisko ja kiintoleuka profiiliterästä (erik.profiili), nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Säätovarsi terästä, muottiintaottu, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on trapetsikierteet. Pitkä käyttöikä kuumuudenkestävän, sintratulla teräksellä vahvistetun erikoispuristuskiekon ansiosta, kääntyy enint. 35°. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väännin.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen olosuhteissa, joissa tarvitaan erittäin suuria puristusvoimia, kuten teräsrakenteissa, metallintyöstössä, kuorma-autonrakennuksessa ja koneenrakennuksessa. Enint. 35° kääntyvän paininpään ansiosta on mahdollista kiinnittää viistopintaisia työkappaleita.

Suurin puristusvoima n. 12000 N asti.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	1500 mm
Ulottuma	140 mm

Paino	6,5 kg
Liukukiskon poikkipinta	34×13 mm
Tuotetyyppi	Puristin

Tarvikkeet

Paininpää, mukana kiinnitystarvikkeet	861130
Sokallinen kara, mukana paininpää	861140