



Tukitappi DSR, Kierteen Ø: M27X3



Tilaustiedot

Tilausnumero	086452 M27X3
GTIN	2050001949097
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, erittäin luja ruuvattava tukitappi. 360° kääntyvä ja 180° taivutettava.

Huomautus:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Ruuvinpään Ø C	60 mm
Kierteen pituus L	40 mm
Silmukan leveys E	55 mm
Tukitapin leveys G	115 mm
Väliseinän silmukan etäisyys D	83 mm
Väliseinän korkeus B	55 mm
Silmukan paksuus F	25 mm

Ruuvipään korkeus A	62 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	14 mm
Kierteen Ø	M27×3
Kantavuus WLL SF 5:1	5,7 t
Kantavuus WLL SF 4:1	6 t
Tuotetyyppi	Tukitapit