

## Nappimagneetti, sarjassa 2 osaa, kierreholkki litteä, neodyymi, Ø: 43mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085931 43
GTIN	5012095615125
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kertainen pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**
- **Korroosionkesto ja pintasuoja kumipinnoitteen ansiosta.**
- **Kumipinnoite parantaa sivuttaispitoa.**
- **Magneettisydän Neodymiä.**

#### Käyttö:

Maalatuille pinnoille, ei naarmuta eikä luista.

#### Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

### Tekninen kuvaus

Kierre	M4 mm
Nimellispitovoima	85 N
Korkeus kierteineen	6 mm
Korkeus	6 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

---

## Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä 10 osaa Kierre M4

085921 M4