

**Garant****Katkaisulaikka, erittäin tehokas malli. KAPEA, Kiekon Ø: 115mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	563277 115
GTIN	4045197967480
Tuoteluokka	51M

## Kuvaus

**Malli:**

Kapea versio nopeaan ja taloudelliseen katkaisuun, pitkä käyttöikä.

**Erittely:****A46R-BF.**

## Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	suora
Kiekon Ø	115 mm
Laikan leveys	1,6 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Koostumus	A46R-BF
Paksuudelle	7,7 - 8 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		