



## Katkaisulaikka, erittäin tehokas malli PREMIUM\*\*\* ERITTÄIN KAPEA, Kiekon Ø: 178mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	563165 178
GTIN	9003172420424
Tuoteluokka	53T

### Kuvaus

#### Malli:

Laikan ohuus mahdollistaa **nopean katkaisun vähäisellä voimalla** ja säästää paljon aikaa.

**Siistit katkaisupinnat, purseenmuodostus jää lähes olemattomaksi.**

Uusimman sukupolven erittäin tukeva **suurtehokatkaisulaikka**, hyvä leikkaustuntuma ja erittäin suuri lastuamisteho karheiden ja vapaasti hiovien sivupintojen ansiosta.

#### Erittely:

**A46R-BFP.**

### Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	suora
Koostumus	A46R-BFP
Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	178 mm
Laikan leveys	1,6 mm

Paksuudelle	7,7 - 8 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		